


Spraudņu savienotāji

NECU-FCG40-K

Daļas numurs: 570895

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60603-13
Savienojuma frekvence	50
Kabeļa izeja	Taisns
Produkta svars	5 g
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Savienojumu izkārtojums FC
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	40
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Uzspiežami fiksējošs
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Izolāciju noņemšanai savienotājs
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	1,5 A
Nominālais vadītāja šķērsriezums	0,13 mm ²
Nominālais vada šķērsriezums (AWG)	AWG26
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza Apzeltīts