


Spraudnis NECU-S-ECG4-HX-Q3

Daļas numurs: 570922

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Savienojuma frekvence	1
Montāžas tips	Aizturošs
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Taisnais spraudnis / izolāciju noņemamais savienojums kubisks izpildījums
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	3 A
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Pieļaujamais individuālā vada diametrs	≥ 0,07 mm
Pieļaujamais vadu diametrs	0,8 ... 1 mm
Termināļa šķērs griezumam	0,14 mm ²
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	2
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PBT PC
Elektriskā kontakta materiāls	Apzeltīts
Pieļaujamā vadu izolācija	PP PVC TPE-E