


Spraudnis NECU-S-M12G4-P2-IS

Daļas numurs: 570954

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Savienojuma frekvence	50
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	18 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M12x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-101
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	4
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Screw-type lock with hex A/F 18 mm and longitudinal knurl
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Saskrūvēts terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	2,5 kV
Vada blīvējošais savienojums	Pg9
Pieļaujamais vada diametrs	6 ... 8 mm
Termināļa šķērsriezums	0,75 mm ²
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korpusa materiāls	PA
Savienošanas uzgriežņa materiāls	PA
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš Pārklāts ar balto bronzu