



# Pasīvo vadotņu ass ELFR-...-35- -

Daļas numurs: 571435

FESTO



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	50 ... 800 mm
Izmērs	35
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Slīdbukses vadotne Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotņu ass bez piedziņas elementa
Maks. paātrinājums	50 m/s <sup>2</sup>
Max. ātrums	1 ... 3 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē I <sub>y</sub>	3,77E+03 mm <sup>4</sup>
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē I <sub>z</sub>	4,19E+03 mm <sup>4</sup>
Max. spēks F <sub>y</sub>	50 N
Max. spēks F <sub>z</sub>	50 N
Max. brīvģājiena pārvietoējuma pretestība	3 N
Atsauces vērtība, darbības veiktspēja	5.000 km
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājiena	0 g
Pamata svārs priekš 0 mm gājiena	1.200 g
Papildus svārs uz gājiena 10 mm	23 g
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes slīdes materiāls	Tērauds
Slīdņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts