


Plastmasas caurule PAN-MF-4X0,75-SW-500

Daļas numurs: 572091

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Ārējais diametrs | 4 mm |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei | 15 mm |
| Iekšējais diametrs | 2,5 mm |
| Min. liekšanās rādiuss | 10 mm |
| Atbilst standartam | DIN 73378-PA12-PHL |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 3,1 MPa |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 31 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 449,5 psi |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::] Minerāleļļa |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -60 ... 100 °C |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu | 0,008 kg/m |
| Pneimatiskais savienojums | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 4 mm |
| Krāsa | Melns |
| Balsta cietība | D 65 +/-3 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Caurules materiāls | Poliamīds 12 |