


Sievišķais cauruļu savienotājs N-1-P-19-NPT

Daļas numurs: 572243

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	16,5 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	pārklājums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Taisns izpildījums
Iepakojuma izmērs	1
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	76,6 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Male thread, 1 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurulēm ar iekšējo diametru 19 mm
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpora materiāls	Anodizēts alumīnijs