


Slēdzošais spraudnis QBMC-1/8H-U

Daļas numurs: 572281

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Blanking plug
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	0,035 oz
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Push-in sleeve diameter 1/8"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS