


Kopnes savienojums CPX-M-FB20

Daļas numurs: 572334
Produkts tiks atcelts

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(iekļaujot savienojuma bloku) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Feldbus spraudnis	(Rugged Line FO conn. ,input) Rievots līnijas FOC savienojums, ienākošais
Diagnosticēšanas instruments	Kanāla un moduļa orientēta diagnostika - Zems spriegums moduļos - Diagnostikas atmiņa
Parametru konfigurēšana	- Diagnostikas uzvedība - Kļūmju droša reaģēšana - Kanālu ieslēgšana - Signāla iestatīšana - Sistēmas parametrs
Papildus funkcijas	Moduļu un sistēmas parametrizācija izmantojot operatora paneli Sistēmas statusu attēlošana ar procesu datiem Operatora paneļu papildus diagnostikas saskarne
Apkalpes elements	DIL-slēdži
Takts frekvence	500, 2000 kBit/s
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Parasti 90 mA
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	1.070 g
Izejas adreses maksimālais lielums	12 Byte
Ieejas adreses maksimālais lielums	12 Byte
Protokols	Interbus
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	BA: aktīvā kopne FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: Darba spriegums
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	M: Mainīt, parametrizācija SF: sistēmas kļūda US1: elektronikas barošana, devēju barošana US2: slodzes spriegums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs