

# Fiksētu ierobežotāju komplekts VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Daļas numurs: 572543

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Droseļvārsta funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Apakšējā pamatne
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	3,5 ... 115 l/min
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Nominālais izmērs	0,3 ... 1,7 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 40 °C
Vidējā temperatūra	-5 ... 60 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kronšteina materiāls	POM
Dobtās skrūves materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums