


Adapteris VAVE-C8-1R1

Daļas numurs: 573194

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.](#)

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|--|
| Signāla statusa attēlojums | LED |
| Nominālais darbības spriegums DC | 24 V |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aizsardzības klase | IP65 pēc IEC 60529 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Pievilkšanas moments | 0,25 Nm |
| Produkta svars | 3,5 g |
| Elektriskais savienojums | 4-polu / 2-polu M8 / - Spraudnis / ligzda |
| Aizsargājošais zemes savienojums | nav pieejams |
| Montāžas tips | Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2 centrālo skrūvi |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | PA |
| Elektriskā kontakta materiāls | Bronza |