

Kolektora sliede. VABM-L1-10HW-G18-7-GR

Daļas numurs: 573437

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	10,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	7
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tīrības klase	ISO class 6
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	502 g
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	M5
Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M7
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	M7
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums