

Daudzkontaktu ligzdas savienotājs NECA-S1G9-P9-MP5

Daļas numurs: 573695

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Produkta svars	60 g
Elektriskais savienojums 1	Ligzda, sub-D, 9-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	Skrūvju terminālis, 9-kontaktu
Darbības sprieguma diapazons DC	21,6 ... 26,4 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	1 A
Pieļaujamais vada diametrs	5 ... 10 mm
Termināļa šķērsriezums	0,34 ... 1 mm ²
Piezīme attiecībā uz pieslēgvietas šķērsriezumu	0.34 - 0.5 mm ² ar vada čauluzgali
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95 % nekondensējošs
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Misiņš
Skrūvju materiāls	Tērauds
Blīvējumu materiāls	NBR