


Maģistrāles izejas ligzda NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Daļas numurs: 573855

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Savienojuma frekvence	100
Produkta svars	680 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Zem leņķa
Electrical connection 1, note about the cable outlet	Cable outlet not according to industry standard. Matched with CPX protective hood.
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	G7/8 kodējums saskaņā ar NFPA/T3.5.29 R1-2007
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	5
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	5
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Skrūves fiksācija
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	5
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	5
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 300 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 300 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	9 A
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
Kabeļa garums	2 m
Vada piederums	Standarta
Vada testa apstākļi	Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 65 mm
Vada diametrs	8,7 mm
Vada diametra pielāide	± 0,2 mm
Kabeļa struktūra	5x1,5
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	1,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Kabeļa apvalka krāsa	Melns
Korpusa materiāls	TPE-U(PUR)
Korpusa krāsa	Melns
Skrūvējamās atslēgas materiāls	Niķelēts misiņš
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš, apzeltīts