

Kontroles elements FED-3000

Daļas numurs: 573906

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Dziļums	42 mm
Augstums	267 mm
Garums	337 mm
Max priekšējā paneļa biezums	4 mm
Lietotāja atmiņa	64 Mbyte
Lietotāja LED skaits	1
Reāllaika pulkstenis	Jā
Notikumu saraksti	1.024
Līdzekļa atmiņa	32 Kilobyte
Trauksmes	1.024
Reāllaika pulksteņa novirze	130 s / mēnesī
Krāsu skaits	64 k
Sistēmas diožu skaits	4
Attēlošana	TFT krāsu
Displeja parametri	Touchscreen
Displeja izmērs	13,3"
Backup baterija	Li baterija, uzlādējama
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Displeja izšķirtspēja	WXGA, 1280x800 Pixel
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	1,4 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 priekšpuse, IP20 aizmugure
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Produkta svars	2.500 g
AUX interfeiss	Sub-D 9-kontaktu Spraudņa ligzda
Printera interfeiss	RS232 Sub-D Spraudņa ligzda 9-kontaktu
PC interfeiss	RS232 Sub-D Spraudņa ligzda 9-kontaktu
Programmēšanas interfeiss	9,6 - 38,4 kBd
PLC interfeiss	9-kontaktu RS232 RS485 Spraudnis

Pazīme	Lielums
	Sub-D
USB saskarne	Jā
Ethernet interfeiss	RJ45 10/100 MBd
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Programmēšanas programmatūra	FED Designer 6.10 vai jaunāks