


Kolektora sliede. VABM-L1-10HW-G18-16-M-GR

Daļas numurs: 573930

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|-------------------------------|
| Tīklojuma izmērs | 10,5 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 16 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Tīrības klase | ISO class 6 |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkta svars | 844 g |
| Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14 | M5 |
| Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84 | M5 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | M7 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | M7 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | G1/8 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Kolektora materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |