

# Kolektora sliede. VABM-L1-14G-G14-24-M-GR

Daļas numurs: 573935

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums                       |
|---|-------------------------------|
| Tīklojuma izmērs                          | 16 mm                         |
| Montāžas pozīcija                         | Jebkurš                       |
| Max. vārstu pozīciju skaits               | 24                            |
| Autorizācija                              | c UL us - Recognized (OL)     |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Uzglabāšanas temperatūra                  | -20 ... 60 °C                 |
| Produkta svars                            | 3.099 g                       |
| Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14 | M5                            |
| Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84       | M5                            |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4                          |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/4                          |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | G1/4                          |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS                  |
| Kolektora materiāls                       | Kaļamā alumīnija sakausējums  |