

Elektriskā apakšējā pamatne VAVE-L1-1VK9-LP

Daļas numurs: 573944

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|--|
| Vada piederums | Statiskajām aplikācijām |
| Polaritātes aizsargāts | Bipolārais |
| Papildus funkcijas | Dzirksteļu uztverošs |
| Signāla statusa attēlojums | LED |
| Nominālais darbības spriegums DC | 24 V 12 V |
| Uzliesmojuma stiprums | 0,8 kV |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. pievilkšanas moments | 0,27 Nm |
| Min. kabeļa saliekšanās rādiuss | 34 mm |
| Produkta svars | 92 g |
| Elektriskais savienojums | 2-kontaktu / 2-vadu Leņķveida ligzda / vads Kvadrātisks izpildījums/atvērts gals |
| Kabeļa struktūra | 2x0,25 |
| Vada diametrs | 3,4 mm |
| Vada diametra pielaiide | ± 0,1 mm |
| Kabeļa garums | 5 m |
| Vada gali | Vads un uzgalis |
| Aizsargājošais zemes savienojums | nav pieejams |
| Montāžas tips | Viens elektromagnētiskais vārsts ar pašgriezējskrūvi |
| Korpora krāsa | Melns |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Vāka materiāls | PA |
| Blīvējumu materiāls | EPDM |
| Korpora materiāls | PA |
| Kabeļa izolācijas materiāls | TPV |
| Skrūvju materiāls | Termiski apstrādāts tērauds |