

Kontroles elements CDPX-X-A-W-7


Daļas numurs: 574411

Produkts tiks atcelts

FESTO

7" operatora displejs, plats skārienjūtīgs.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Dziļums	47 mm
Augstums	147 mm
Garums	187 mm
Max priekšējā paneļa biezums	4 mm
Reāllaika pulkstenis	Jā
Notikumu saraksti	2.048
Līdzekļa atmiņa	32 Kilobyte
Lapas	1.000
Tagi	10.000
Ieliktni	2.000
Objektu skaits uz lapu	2.000
Lietotājs	50
Vienlaicīgi klientu piekļuves mēģinājumi	4
Līkņu buferis	30
Līknes katrā grafiku ieliktnī	5
Recptes	32
Parametru komplekti receptē	32.000
Notikumu buferis	4
Notikumi uz katru notikumu buferi	2.048
Trauksmes	2.000
Java script faila izmērs uz katru lapu	8 Kilobyte
Projekta izmērs	30
Plānotājs	30
Atbalstītie PLC protokoli	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Reāllaika pulksteņa novirze	130 s / mēnesī
Krāsu skaits	64 k
Sistēmas diožu skaits	1
Attēlošana	TFT krāsu
Displeja parametri	Touchscreen
Displeja izmērs	7"
Backup baterija	Li baterija, uzlādējama
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Displeja izšķirtspēja	WVGA, 800x480 Pixel
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	0,7 A
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Pazīme	Lielums
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 priekšpuse, IP20 aizmugure
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	1.000 g
PLC interfeiss	Ethernet RS485
USB saskarne	Jā
SD kartes ligzda	1
Ethernet interfeiss	RJ45 10/100 MBd
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Programmēšanas programmatūra	Designer Studio