

Kontroles elements

CDPX-X-A-W-13

Daļas numurs: 574413

Produkts tiks atcelts

FESTO

13" operatora displejs, plats skārienjūtīgs.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Dziļums | 56 mm |
| Augstums | 267 mm |
| Garums | 336 mm |
| Max priekšējā paneļa biezums | 4 mm |
| Reāllaika pulkstenis | Jā |
| Notikumu saraksti | 2.048 |
| Līdzekļa atmiņa | 32 Kilobyte |
| Lapas | 1.000 |
| Tagi | 10.000 |
| Ieliktni | 2.000 |
| Objektu skaits uz lapu | 2.000 |
| Lietotājs | 50 |
| Vienlaicīgi klientu piekļuves mēģinājumi | 4 |
| Līkņu buferis | 30 |
| Līknes katrā grafiku ieliktnī | 5 |
| Recptes | 32 |
| Parametru komplekti receptē | 32.000 |
| Notikumu buferis | 4 |
| Notikumi uz katru notikumu buferi | 2.048 |
| Trauksmes | 2.000 |
| Java script faila izmērs uz katru lapu | 8 Kilobyte |
| Projekta izmērs | 30 |
| Plānotājs | 30 |
| Atbalstītie PLC protokoli | CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server |
| Reāllaika pulksteņa novirze | 130 s / mēnesī |
| Krāsu skaits | 64 k |
| Sistēmas diožu skaits | 1 |
| Attēlošana | TFT krāsu |
| Displeja parametri | Touchscreen |
| Displeja izmērs | 13,3" |
| Backup baterija | Li baterija, uzlādējama |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 18 ... 30 V |
| Displeja izšķirtspēja | WXGA, 1280x800 Pixel |
| Nominālais darbības spriegums DC | 24 V |
| Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma | 1,2 A |
| Autorizācija | C-Tick c UL us - Listed (OL) |

| Pazīme | Lielums |
|---|---------------------------------|
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 70 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 5 - 85 % nekondensējošs |
| Aizsardzības klase | IP65 priekšpuse, IP20 aizmugure |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Produkta svars | 2.800 g |
| PLC interfeiss | Ethernet RS485 |
| USB saskarne | Jā |
| SD kartes ligzda | 1 |
| Ethernet interfeiss | RJ45 10/100 MBd |
| Montāžas tips | Priekšējā paneļa instalācija |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Programmēšanas programmatūra | Designer Studio |