

# Kolektora sliede. VABM-L1-18W-G38-4

Daļas numurs: 574469

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	19 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	16
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pievilšanas moments, H-sliedes stiprinājums	1,5 Nm
Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums	1,18 Nm
Maks. pievilšanas moments, sienas stiprinājums	3 Nm
Produkta svars	731 g
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	M5
Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums