

Lineārais portāls DHSL-2-DGC25S-DGEA18

Daļas numurs: 574507

FESTO

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|-------------------------------|
| Salikšana | Lineārs portāls 2 |
| Efektīvā slodze | 0 ... 2 kg |
| Piedziņas elements, Z ass | DGEA-18 |
| Piedziņas sistēma, Z ass | Elektrisks zobsiksna piedziņa |
| Vidējā pozīcija, Z ass | Jebkurš |
| Gājiens, Z ass | 0 ... 600 mm |
| Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass | ± 0,05 mm |
| Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass | ± 0,05 mm |
| Piedziņas elements, Y ass | DGC-25 |
| Piedziņas sistēma, Y ass | Pneimatisks |
| Vidējā pozīcija, Y ass | x1 |
| Gājiens, Y ass | 0 ... 8.500 mm |
| Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass | ± 0,02 mm |
| Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass | ± 0,02 mm |