


Lineārais portāls DHSL-10-DGC32FAS-DGSL25

Daļas numurs: 574524

FESTO

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--------------------|
| Salikšana | Lineārs portāls 10 |
| Efektīvā slodze | 0 ... 10 kg |
| Piedziņas elements, Z ass | DGSL-25 |
| Piedziņas sistēma, Z ass | Pneimatisks |
| Gājiens, Z ass | 0 ... 200 mm |
| Atkārtošanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass | ± 0,01 mm |
| Piedziņas elements, Y ass | DGC-32-FA |
| Piedziņas sistēma, Y ass | Pneimatisks |
| Vidējā pozīcija, Y ass | x1 |
| Gājiens, Y ass | 0 ... 8.500 mm |
| Atkārtošanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass | ± 0,02 mm |
| Atkārtošanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass | ± 0,02 mm |