


Lineārais portāls DHSL-25-2EGC120TB-DGEA40

Daļas numurs: 574535

FESTO

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Salikšana | Lineārs portāls 25 |
| Efektīvā slodze | 0 ... 25 kg |
| Piedziņas elements, Z ass | DGEA-40 |
| Piedziņas sistēma, Z ass | Elektrisks zobsiksnsas piedziņa |
| Vidējā pozīcija, Z ass | Jebkurš |
| Gājiens, Z ass | 0 ... 1.000 mm |
| Atkārtšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass | ± 0,05 mm |
| Atkārtšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass | ± 0,05 mm |
| Piedziņas elements, Y ass | 2x EGC-120-TB |
| Piedziņas sistēma, Y ass | Elektrisks zobsiksnsas piedziņa ar lodīšu gultņu vadotni 2x |
| Vidējā pozīcija, Y ass | Jebkurš |
| Gājiens, Y ass | 0 ... 8.500 mm |
| Atkārtšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass | ± 0,08 mm |
| Atkārtšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass | ± 0,08 mm |