


Lineārais portāls DHSL-50-DGC63FAS-EGC185BS

Daļas numurs: 574539

FESTO

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Lineārs portāls 50
Efektīvā slodze	0 ... 50 kg
Piedziņas elements, Z ass	EGC-185-BS
Piedziņas sistēma, Z ass	Elektrisks Ar vārpstu
Vidējā pozīcija, Z ass	Jebkurš
Gājiens, Z ass	0 ... 1.000 mm
Atkārtšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,02 mm
Atkārtšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass	± 0,02 mm
Piedziņas elements, Y ass	DGC-63-FA
Piedziņas sistēma, Y ass	Pneimatisks
Vidējā pozīcija, Y ass	x1
Gājiens, Y ass	0 ... 5.000 mm
Atkārtšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,02 mm
Atkārtšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 0,02 mm