

Trīsdimensiju portāls DHSR-25-EGC185TB-2EGC120TB-DGEA40

Daļas numurs: 574557

FESTO

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Trīsdimensiju portāls 25
Efektīvā slodze	0 ... 25 kg
Piedziņas elements, Z ass	DGEA-40
Piedziņas sistēma, Z ass	Elektrisks zobsiksna piedziņa
Vidējā pozīcija, Z ass	Jebkurš
Gājiens, Z ass	0 ... 1.000 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Piedziņas elements, Y ass	2x EGC-120-TB
Piedziņas sistēma, Y ass	Elektrisks Zobsiksna piedziņa ar lodīšu gultņu vadotni 2x
Vidējā pozīcija, Y ass	Jebkurš
Gājiens, Y ass	0 ... 2.000 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,08 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 0,08 mm
Piedziņas elements, X ass	EGC-185-TB
Piedziņas sistēma, X ass	Elektrisks Zobsiksna piedziņa ar lodīšu gultņu vadotni
Vidējā pozīcija, X ass	Jebkurš
Gājiens, X ass	0 ... 8.500 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, X ass	± 0,08 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, X ass	± 0,08 mm