

Trīsdimensiju portāls DHSR-50-EGC185TB-2EGC185TB-EGC185SP

Daļas numurs: 574559

FESTO

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Trīsdimensiju portāls 50
Efektīvā slodze	0 ... 50 kg
Piedziņas elements, Z ass	EGC-185-SP
Piedziņas sistēma, Z ass	Elektrisks Ar vārpstu
Vidējā pozīcija, Z ass	Jebkurš
Gājiens, Z ass	0 ... 1.000 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,02 mm
Piedziņas elements, Y ass	2x EGC-185-TB
Piedziņas sistēma, Y ass	Elektrisks Zobsiksna piedziņa ar lodīšu gultņu vadotni 2x
Vidējā pozīcija, Y ass	Jebkurš
Gājiens, Y ass	0 ... 1.500 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,08 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 0,08 mm
Piedziņas elements, X ass	EGC-185-TB
Piedziņas sistēma, X ass	Elektrisks Zobsiksna piedziņa ar lodīšu gultņu vadotni
Vidējā pozīcija, X ass	Jebkurš
Gājiens, X ass	0 ... 8.500 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, X ass	± 0,08 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, X ass	± 0,08 mm