



Bernulli satvērējs OGGB-60-G18-2

Daļas numurs: 574563

FESTO

Piemērots plānu, īpaši delikātu un traušu detaļu transportēšanai



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Savienojuma pozīcija	Augšpusē / sānos
Satvērēja diametrs	60 mm
Darbošanās spiediens	0 ... 6 bar
Nominālais darbības spiediens	1 bar
Gaisa patēriņš pie nominālā darba spiediena	110 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Trokšņa līmenis pie nominālā darba spiediena	65 dB(A) 78 dB(A)
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	10 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	1 N
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīško) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G1/8
alternatīvie savienojumi	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Distancera materiāls	POM
Produkta svars	119 g