


# Daudzkontaktu sadalītājs NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Daļas numurs: 574586

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	24 mm
Augstums	23 mm
Garums	87 mm
Gatavības statusa displejs	Zaļa gaismas diode
Statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	58 g
Elektriskais savienojums 1	Taisnā ligzda, M8, 3-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	Taisnais spraudnis, M12, 8-kontaktu
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	3 A
Strāvu vadošā kapacitāte uz katru slotu	2 A
Aizsardzības klase	IP68
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Korpusa krāsa	Pelēks
Blīvējumu materiāls	FPM
Elektriskā kontakta materiāls	Niķelēti un apzeltīti
Ligzdas materiāls	Niķelēts misiņš