


Daudzkontaktu sadalītājs NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Daļas numurs: 574587

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	24 mm
Augstums	23 mm
Garums	113 mm
Gatavības statusa displejs	Zaļa gaismas diode
Statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	74 g
Elektriskais savienojums 1	Taisnā ligzda, M8, 3-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	Taisnais spraudnis, M12, 8-kontaktu
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	3 A
Strāvu vadošā kapacitāte uz katru slotu	2 A
Aizsardzības klase	IP68
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
Korpasa materiāls	PBT-pastiprināti
Korpasa krāsa	Pelēks
Blīvējumu materiāls	FPM
Elektriskā kontakta materiāls	Niķelēti un apzeltīti
Ligzdas materiāls	Niķelēts misiņš