


Spraudnis NECU-S1W9-C2-ACO

Daļas numurs: 574588

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	4-40 UNC-2B
Produkta svars	59 g
Feldbus spraudnis	Sub-D, 9-kontaktu, līgзда
Elektriskais savienojums 1	Līgзда, sub-D, 9-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	Skrūvju terminālis, var tikt ekranēts
Takts frekvence	1 Mbit/s
Pieļaujamais vada diametrs	8 mm 8 mm
Termināļa šķērs griezumam	0,14 ... 0,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	75 % pie 25 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpora materiāls	Armēts polikarbonāts