


Spraudnis NECU-S1W9-C2-APB

Daļas numurs: 574589

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	4-40 UNC-2B
Produkta svars	57,48 g
Feldbus spraudnis	Sub-D, 9-kontaktu, līgzda
Elektriskais savienojums 1	Sub-D spraudnis, 9-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	IDC terminālis
Takts frekvence	12 Mbit/s
Pieļaujama vada diametrs	8 mm 8 mm
Termināļa šķērsriezums	0,08 ... 0,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	75 % pie 25 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpora materiāls	Armēts polikarbonāts