



DUO vads. NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Daļas numurs: 574591

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 60 V
Uzliesmojuma stiprums	1,5 kV
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	2 A
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
Elektriskais savienojums 1	Taisnais spraudnis, M8x1, 4-kontaktu
Elektriskais savienojums 2	Taisnā ligzda, 2xM8, 3-kontaktu
Vada diametrs	3,1 mm
Kabeļa garums	1 m
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, ligzda	PUR
Materiālu informācija, korpuss	PUR
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Misiņš Apzeltīts