


Ieejas/ izejas modulis CDPX-EA-V1

Daļas numurs: 575300

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Dziļums	34 mm
Augstums	89 mm
Garums	125 mm
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	230 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Digitālās ieejas, skaits	20
Digitālās ieejas, ātri skaitošās ieejas	2
Digitālās ieejas, inkrementālā enkodera savienojums	2
Digitālās ieejas, ieejas signāla aizture	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Digitālās ieejas, ieejas spriegums/strāva	24 V DC
Digitālās ieejas, nominālā vērtība priekš TRUE	12 - 30 VDC
Digitālās ieejas, nominālā vērtība priekš FALSE	0 V
Digitālās ieejas, elektriskā izolācija	Jā
Analogās ieejas, skaits	4
Analogās ieejas, izšķirtspēja	12 bit
Analogās ieejas, signāla diapazons	0 - 10 V 0 - 20 mA 8 viena vada/4 diferenciālie PT 100 ± 10 V
Analogās ieejas, absolūtā precizitāte pie 25 °C	0,1 %
Analogās ieejas, linearitātes kļūda pie 25 °C	0,1 %FS
Analogā ieeja, ieejas pretestība	47 Ohm
Digitālās izejas, skaits	12
Digitālās izejas, izejas spriegums	12 - 30 V DC
Digitālās izejas, izejas strāva	0,5 A
Digitālās izejas, elektriska izolācija	Jā
Digitālās izejas, tssavienojumu aizsardzība	Jā
Digitālās izejas, pārslodzes aizsardzība	Jā
Analogās izejas, skaits	4
Analogās izejas, izšķirtspēja	12 bit
Analogās izejas, max slodzes izturība	470 Ohm
Analogās izejas, signāla diapazons	± 10 V
Analogās izejas, linearitātes kļūda pie 25 °C	± 0,2%