



# Savienojošais vads NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6

Daļas numurs: 575419

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums                             |
|---|-------------------------------------|
| Bāzēts uz standartu   | DIN 47100                           |
| Vada identifikācija   | Bez uzraksta uzlīmes turētāja       |
| Savienojuma frekvence                                       | 50                                  |
| Produkta svars  | 1.820 g                             |
| Elektriskais savienojums 1, funkcija                        | Lauka ierīces puse                  |
| Elektriskais savienojums 1, konstrukcija                    | Ieņķisks                            |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips                | Spraudņa līgзда                     |
| Elektriskais savienojums 1, vada izeja                      | Taisns                              |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija         | Sub-D                               |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits          | 25                                  |
| Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas      | 25                                  |
| Elektriskais savienojums 1, montāžas veids                  | 2x skrūves 4-40 UNC                 |
| Elektriskais savienojums 2, funkcija                        | Kontrollera puse                    |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips                | Kabelis                             |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija         | Atvērts gals                        |
| Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits          | 25                                  |
| Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas      | 25                                  |
| Darbības sprieguma diapazons DC                             | 0 ... 30 V                          |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C                         | 2,6 A                               |
| Uzliesmojuma stiprums                                       | 2,4 kV                              |
| Polaritātes aizsargāts                                      | Jā                                  |
| Kabeļa garums   | 10 m                                |
| Vada piederums  | Standarta                           |
| Vada testa apstākļi   | Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma |
| Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija                 | ≥ 42 mm                             |
| Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija                | ≥ 126 mm                            |
| Vada diametrs   | 10,2 mm                             |
| Vada diametra pielāide                                      | ± 0,25 mm                           |
| Kabeļa struktūra  | 25x0,34                             |
| Nominālais vadītāja šķērsriezums                            | 0,34 mm <sup>2</sup>                |
| Vada gali   | Rupjš griezumus                     |
| Aizsardzības klase  | IP40                                |
| Piezīme par aizsardzības klasi                              | saliktā stāvoklī                    |
| Apkārtējās vides temperatūra                                | -35 ... 80 °C                       |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 80 °C                        |
| Uzglabāšanas temperatūra                                    | -25 ... 75 °C                       |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)                   | saskaņā ar ES RoHS direktīvu        |
| UKCA marking (see declaration of conformity)                | To UK RoHS instructions             |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B2-L                      |
| Materiālu piezīme   | Atbilst RoHS                        |
| Piesārņojuma pakāpe   | 2                                   |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                       | 0 - Nav korozijas ietekme           |
| Kabeļa izolācijas materiāls                                 | PVC                                 |
| Kabeļa apvalka krāsa  | Pelēks                              |
| Korpusa materiāls   | Armēts polikarbonāts                |
| Korpusa krāsa   | Melns                               |
| Skrūvju materiāls   | Niķelēts misiņš                     |
| Elektriskā kontakta materiāls                               | Bronza<br>Apzeltīts                 |
| Izolācijas materiāls  | PVC                                 |