

Laika aiztures vārsts



VZ-3-PK-3

Daļas numurs: 5755

FESTO

Normāli aizvērts, uz 2n apakšējo pamatni ar nipeļveida stiprinājuma savienojumu priekš ND 3 mm cauruļvadiem.

Ilgākas aiztures var iegūt pievienojot papildus rezervuāru pie vārsta.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2 mm
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Konstrukcijas struktūra	Sēdvārsts ar atsperes atgriešanu
Overlap	Underlap
Piezīme par piespiesto dinamiku	Komutācijas biežums vismaz vienreiz nedēļā
Darbošanās spiediens	2,5 ... 8 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	90 l/min
Regulējami aiztures laiki	0,25 ... 5 s
Pārtraukuma periods atstatīšanai	≥ 55 ms
Atkārtošanas precizitāte, laika iestatīšana	± 0,5 s
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vadības paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	150 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija Uz montāžas rāmja Izvēles
Pneimatiskais savienojums	PK-3
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums