


Iespiežamais/ vītņotais L-veida stiprinājums, garais QBLL-1/8-1/4-U-M

Daļas numurs: 576049

FESTO

pagriežams par 360°, ārējā vītne ar ārējo seškanti.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	0,157 "
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	pārklājums
Konstrukcija	L-shape, long
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Jūras klasifikācija	skatiet sertifikātu
Darbošanās paņēmieni	Saspieštais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	1,012 oz
Montāžas tips	External hex A/F 12
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne R1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 1/4" ārējais diametrs
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PBT
Vītnes blīvējuma materiāls	NBR
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais