


Termināļu josla NECU-L3G7-C1

Daļas numurs: 576319

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Savienojuma frekvence	100
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	12,8 g
Elektriskais savienojums	7-kontaktu Cage clamp terminālis Taisnais spraudnis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	12 A
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
Termināļa šķērsgriezums	0,2 ... 2,5 mm ²
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PA
Korpusa krāsa	Melns
Elektriskā kontakta materiāls	Vara sakausējums galvanizēts