

# Kontroles sistēma CMCA

Daļas numurs: 576335  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Drošības funkcija	Droša apture 1 (SS1)
Veiktspējas līmenis (PL)	Droša apture 1 (SS1) / kategorija 4, Veiktspējas līmenis e
Tīkla frekvence	50 ... 60 Hz
Tīkla spriegums AC	230/400 V
Nominālais fāžu spriegums	Trīsfāžu
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 % nekondensējošs
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 40 °C
Elektriskais savienojums	Cage clamp terminālis
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS