

# Savienotāja bloks VABM-B10-20S-N14-7

Daļas numurs: 576434

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	22 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	7
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	821 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	1/4 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums