

Apakšējā pamatne VMPAC-AP-14-SP-1

Daļas numurs: 576576

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	32,8 mm
Garums	169 mm
Tiklojuma izmērs	26,8 mm
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 8 bar
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	160 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts