



PE pārveidotājs PE-1/8-1N

Daļas numurs: 6217

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	CCC
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērišanas metode	Pneim./elektr. spiediena pārveidotājs
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Komutācijas izeja	Kontakta tips
Pārslēgšanās funkcija	Uzstādes vērtība ar fiksētu histerēzi
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Maksimālais izslēgšanās punkts	2 bar
Minimālais izslēgšanās punkts	0,5 bar
Max. komutācijas frekvence	1 Hz
Minimālā slodzes strāva	100 mA
Darbības sprieguma diapazons AC	12 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 250 V
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Montāžas tips	Izvēles uz montāžas rāmi 1n ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Produkta svars	40 g
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums PA Tērauds
Materiālu informācija, slēdža kontakts	sudraba
Materiālu informācija, elektriskais savienojums	Misiņš
Membrānu materiālu informācija	TPE-U (PU)
Aizsardzības klase	IP00, IP20 ar aizsargvāku