


T veida ātrais savienotājs TCK-1/4-PK-6-KU

Daļas numurs: 6266

FESTO

Pagriežams ar blīvslēgu, polimēra izpildījums.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	5,3 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvējošā mala
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	T-formas
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru nipeļļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	POM
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	POM
Dobtās skrūves materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Grozāmās stiprinājuma materiāls	POM