

L-veida ātrais savienotājs GCK-1/8-PK-4-KU

Daļas numurs: 6267

FESTO

Polimēriska izpildījums.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominālais izmērs | 2,9 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcija | L-shape |
| Iepakojuma izmērs | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Vīrišķā vītne R1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm un uzgriezni |
| Savienošanas uzgriežņa materiāls | POM |
| Vītņotā spraudņa materiāls | POM |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |