

L-veida ātrais savienotājs GCK-1/8-PK-6-KU

Daļas numurs: 6268

FESTO

Polimēriska izpildījums.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4,9 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	L-shape
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne R1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	POM
Vītņotā spraudņa materiāls	POM
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS