


VAI loceklis OS-1/4-B

Daļas numurs: 6682

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	VAI funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.170 l/min
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominālais izmērs	6,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	110 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR