



# VAI loceklis OS-PK-3

Daļas numurs: 6684

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	VAI funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	120 l/min
Darbošanās spiediens	1,6 ... 8 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Korpusa materiāls	POM
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominālais izmērs	2,4 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	9 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	PK-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR