


Sadalītāja gala bloks FR-4-1/8-B

Daļas numurs: 6701

FESTO

Priekš saspiesta gaisa sadales



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Nominālais izmērs | 8,6 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | 0 ... 16 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Produkta svars | 25 g |
| Izeju skaits | 3 |
| Piegādes līniju skaits | 1 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | Sievišķā vītne G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | Sievišķā vītne G1/8 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | Alumīnija spiedienlējums |