

Plastmasas caurule PU-6-SW

Daļas numurs: 6731

FESTO

Priekš CN un CK savienotājiem, daļēji lokani un samezglošanās izturīgi, poliuretāns (nav apstiprināts lietošanai pārtikas industrijā).
Maksimālais spiediens ir pieļaujams pie maksimālās temperatūras.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	8,3 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	36 mm
Iekšējais diametrs	6 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Autorizācija	TÜV
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,033 kg/m
Krāsa	Melns
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	TPE-U(PU)