



Klusinātājs U-1/4-B

Daļas numurs: 6842

FESTO

Piemēroti pneimatisko sistēmu izplūdes pieslēgvietu trokšņu samazināšanai un piesārņojuma novēršanai.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 1 MPa |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 145 psi |
| Plūsmas pakāpe atmosfērā | 2.440 l/min |
| Darbošanās paņēmiens | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Skaņas spiediena līmenis | 80 dB(A) |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 70 °C |
| Produkta svars | 17 g |
| Pneimatiskais savienojums | G1/4 |
| Klusinātāja ieliktņa materiāls | PE |
| Vītņotā spraudņa materiāls | Alumīnijs |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |