



PE pārveidotājs PE-VK-5.1

Daļas numurs: 7451

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 60947-5-1
Autorizācija	CCC
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērīšanas metode	Pneim./elektr. spiediena pārveidotājs
Operating pressure MPa	0 ... 0,025 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 0,25 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Komutācijas izeja	Kontakta tips
Pārslēgšanās funkcija	Uzstādes vērtība ar fiksētu histerēzi
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēgšanas slēdzis
Ieslēgšanas punkts	0,0005 bar
Izslēgšanas punkts	0,0001 bar
Max. komutācijas izejas spriegums AC	250 V
Max. komutācijas izejas spriegums DC	250 V
Induktīvās slodzes izmantojuma kategorija	AC-14 DC-13
Omiskās slodzes izmantojuma kategorija	AC-12 DC-12
Elektriskais savienojums	4-dzīslu Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Kabeļa garums	1 m
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskais savienojums	M5
Produkta svars	250 g
Korpusa materiāls	ABS Alumīnija spiedienlējums Anodizēts alumīnijs
Uzstādīšanas opcijas	Pastāvīgi iestatīts
Aizsardzības klase	IP62
Izolējošais spriegums	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3